



Senzor reflexiv difuz

OGT-HBOA/S/6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...90 AC/DC
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri


Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	9,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	9,5
Curent sarcină minim	[mA]	10
Curent de scurgere Max.	[mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	70



Senzor reflexiv difuz

OGT-HBOA/S/6m

Protecție la scurtcircuit	nu	
Protecție suprasarcină	nu	
Raza de detecție		
Domeniu	[mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție	IP 67	
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	alama nichelată	
Material lentila	Sticlă	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii :
maro
BU = albastru