


Amplificator fibră optică

OGF-HNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OK5002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 0,08; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	< 15; (Senzor reflexiv difuz)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari



Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Amplificator fibră optică

OGF-HNKG

Date mecanice		
Greutate	[g]	0,182
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		piuliță olandeză
Observații		
Observații		Light ON corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera
		corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Racord		



BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru

Culorile conecticii :