


Amplificator fibră optică

OGF-DNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OK5002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 0,08; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	< 15; (Senzor reflexiv difuz)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari



Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Amplificator fibră optică

OGF-DNKG

Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	alama nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2 piuliță olandeză	
Observații		
Observații	Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Racord		



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru