




Senzor reflexiv difuz

OGT-HPKG/US-100-DPS



| Caracteristicile produsului                       |      |                             |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Tip lumină                                        |      | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Capsula                                           |      | Formă constructivă filet    |
| Aplicatie                                         |      |                             |
| Principiu de functionare                          |      | Senzor reflexiv difuz       |
| Date electrice                                    |      |                             |
| Tensiune de lucru                                 | [V]  | 10...55 DC                  |
| Consum de energie                                 | [mA] | 10; ((24 V))                |
| Clasa de protectie                                |      | II                          |
| Protectie la polaritate inversa                   |      | da                          |
| Tip lumină                                        |      | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Lungime de unda                                   | [nm] | 880                         |
| Iesiri                                            |      |                             |
| Model electric                                    |      | PNP                         |
| Functii de iesire                                 |      | Light ON                    |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC | [V]  | 2,5                         |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC      | [mA] | 250                         |
| Frecventa de comutare DC                          | [Hz] | 160                         |
| Protecție la scurtcircuit                         |      | da                          |
| Tipul protecției la scurt-circuit                 |      | pe bază de impulsuri        |
| Protectie suprasarcina                            |      | da                          |



Senzor reflexiv difuz

OGT-HPKG/US-100-DPS

| Raza de detectie             |                      |                                   |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Domeniu                      | [mm]                 | < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
| Condițiile mediului          |                      |                                   |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -25...80                          |
| Protecție                    |                      | IP 65                             |
| Teste / certificari          |                      |                                   |
| Ecranare electromagnetică    | EN 60947-5-2         |                                   |
|                              | EN 55011             | Clasa B                           |
| MTTF                         | [ani]                | 826                               |
| Date mecanice                |                      |                                   |
| Greutate                     | [g]                  | 74,3                              |
| Capsula                      |                      | Formă constructivă filet          |
| Dimensiuni                   | [mm]                 | M18 x 1                           |
| Desemnarea firului           |                      | M18 x 1                           |
| Materiale                    |                      | alama nichelată                   |
| Material lentila             |                      | Sticlă                            |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                                   |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                   |
| Accesorii                    |                      |                                   |
| Articole livrate             |                      | piulite de blocare: 2             |
| Observații                   |                      |                                   |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.                            |
| Conectare electrică          |                      |                                   |

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

