


Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGP200 sau OGP201 sau OGP500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Filtru de polarizare; leșirea funcției de control
Principiu de funcționare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 32
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660


Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da

Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1/US-100

Racord



2 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

