



Senzor de tip bariera emiator

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OG5129

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 17
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 12
Distanța ajustabila	nu

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------



Senzor de tip bariera emitor

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice

Carcasa	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	PBT
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

