


Senzor optic retro-reflexiv

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Clasa protecție laser	2
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 30; (Operare; \$Einstellung: < 50 mA)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	675

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100


Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	< 2,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Clasa protecție laser		2
Note despre protecția laser	Atentie:	lumina laser
	performanța impulsului :	≤ 2,2 mW
	Lungime de undă:	675 nm
	Frecvență:	2,2 kHz
	Lungime impuls:	24 μs
	nu va uitați în raza	
	evitați expunerea la lumina laser	
	laser clasa:	2
		EN 60825-1
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



Senzor optic retro-reflexiv

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Racord



2

leșirea funcției de control