


Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DPKG/US/90°



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	< 22
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	500
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	96



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DPKG/US/90°

Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere	
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...60
Protecție		IP 68	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
MTTF		[ani]	859
Date mecanice			
Greutate		[g]	59,2
Carcasa		Formă constructivă filet	
Dimensiuni		[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		Oțel inox; ABS	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Piulițe: 2	
		saibe de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Conector: 1 x M12; codificare: A			
			



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DPKG/US/90°

Racord

