


Senzor de tip bariera receptor

OHE-DPKG/0,20M/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O8E204

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 1,2
Distanța ajustabilă	nu



Senzor de tip bariera receptor

OHE-DPKG/0,20M/AS

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	< 2,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...50
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	14,8
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiale		ABS
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, galben iluminare intermitenta
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,2 m, PVC		
Conector: 1 x M8; codificare: A		
		

Racord

