



Senzor reflexiv difuz

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OI0002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		I
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	10,5
Curent sarcină minim	[mA]	15
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	35
Protecție la scurtcircuit		nu



Senzor reflexiv difuz

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Domeniu [mm]	< 150	
Distanța ajustabila	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5	
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	PBT; PPO modificat	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x Ø 28 mm		