


## Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Caracteristicile produsului

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Carcasa | Formă constructivă filet |
|---------|--------------------------|

## Aplicatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Caracteristici speciale  | Filtru de polarizare        |
| Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |

## Date electrice

|                    |      |             |
|--------------------|------|-------------|
| Frecventa AC       | [Hz] | 47...63     |
| Tensiune de lucru  | [V]  | 20...250 AC |
| Clasa de protectie |      | II          |

## Iesiri

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Functii de iesire                                     | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 4                                                |
| Curent de scurgere Max. [mA]                          | 12                                               |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]     | 300                                              |
| Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]  | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)                           |
| Frecventa de comutare AC [Hz]                         | 65                                               |
| Protecție la scurtcircuit                             | nu                                               |
| Protectie suprasarcina                                | nu                                               |

## Raza de detectie

|                                       |     |                                     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Rază de acțiune                       | [m] | < 2; (Oglină reflector Ø 80 E20005) |
| Distanța ajustabilă                   |     | da                                  |
| Disponibil #i cu filtru de polarizare |     | da                                  |

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...60 |
|-------------------------|------|----------|



## Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FBOW

|                              |  |                                      |                 |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Protecție                    |  | IP 65                                |                 |
| Teste / certificari          |  |                                      |                 |
| Ecranare electromagnetică    |  | EN 60947-5-2                         |                 |
| Date mecanice                |  |                                      |                 |
| Carcasa                      |  | Formă constructivă filet             |                 |
| Dimensiuni [mm]              |  | M30 x 1,5 / L = 125                  |                 |
| Desemnarea firului           |  | M30 x 1,5                            |                 |
| Materiale                    |  | PBT; PPO modificat                   |                 |
| Material lentila             |  | PMMA                                 |                 |
| Afisaj / elemente de operare |  |                                      |                 |
| Display                      |  | Stare de funcționare                 | 1 x LED, galben |
| Accesorii                    |  |                                      |                 |
| Articole livrate             |  | piulite de blocare: 2<br>Șurubelniță |                 |
| Observații                   |  |                                      |                 |
| Unitate de ambalare          |  | 1 buc.                               |                 |
| Conectare electrică          |  |                                      |                 |
| terminale: ...1,5 mm²        |  |                                      |                 |
| Racord                       |  |                                      |                 |

