


Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FPKG



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	25; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	65
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,15...2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
---	---



Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FPKG

Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	200
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	661

Date mecanice

Greutate [g]	127
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	PBT; PPO modificat
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
	Șurubelniță


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5

Racord





diagrame si grafice

curba de crestere in exces

