




Senzor optic retro-reflexiv

OIP-HPKG/US/15M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OM5003

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Emitător în optică inferioară
Receptor în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
------------	--------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	624

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv


OIP-HPKG/US/15M

Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,1...15; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabila		nu
Max. Înălțimea spotului luminos	[mm]	100
Înălțimea maximă a spotului	[mm]	130
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		Rază de acțiune
Disponibil și cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	201,2
Dimensiuni	[mm]	64 x 43 x 38
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulita de blocare: 1	
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

Senzor optic retro-reflexiv


OIP-HPKG/US/15M

Racord



diagrame si grafice

curba de crestere in exces



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor