




Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO



1 Butoane fără funcție



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		< 19
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda [nm]		660
Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune [m]		< 10
Diametrul maxim al spotului [mm]		1000



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
--	--------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	1773

Date mecanice

Greutate [g]	71,5
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	35 x 24 x 11
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila	Sticlă
Aliniere lentila	optică frontală

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964
	Șuruburi: 2 x M3 x 16
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2


Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru