




Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS



1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Clasa protecție laser		1
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 12
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	650
Tip. pe viata	[h]	50000
Iesiri		
Protecție suprasarcina		da



Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS

Raza de detectie		
Emitator / receptor	Emita#or	
Rază de acțiune [m]	< 1	
Distanța ajustabila	nu	
Diametrul maxim al spotului [mm]	4	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-10...60	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Clasa protecție laser	1	
Note despre protectia laser	Atentie:	lumina laser
	laser clasa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
MTTF [ani]	918	
Date mecanice		
Greutate [g]	27,55	
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	35 x 11 x 24	
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila	Sticlă	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964	
	Șuruburi: 2 x M3 x 16	
	#aibe elastice: 2	
	Piulițe: 2	
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

