


Senzor de tip bariera emitor

OJSLOOKG/SO/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OJ5041

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Clasa protecție laser	1
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	650
Tip. pe viața [h]	50000



Senzor de tip bariera emitor

OJSLOOKG/SO/AS

Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune [m]		< 0,5
Distanța ajustabila		nu
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm]		0,8
Diametrul maxim al spotului [mm]		2
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-10...60
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Clasa protecție laser		1
Note despre protectia laser	Atentie:	lumina laser
	laser clasa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
Date mecanice		
Greutate [g]		0,055
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		35 x 11 x 24
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		Fixare de bază: 1, E20964
		Șuruburi: 2 x M3 x 16
		#aibe elastice: 2
		Piulițe: 2
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor de tip bariera emitator

OJSLOOKG/SO/AS

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

