



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO/AS



1 Butoane fără funcție



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 19
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Emita#or	



Senzor de tip bariera emitor

OJS-OOKG/FO/AS

Rază de acțiune	[m]	< 5
-----------------	-----	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 67
-----------	--	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

MTTF	[ani]	1759
------	-------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	26,6
----------	-----	------

Carcasa		rectangular
---------	--	-------------

Dimensiuni	[mm]	35 x 24 x 11
------------	------	--------------

Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
-----------	--	--

Material lentila		Sticlă
------------------	--	--------

Aliniere lentila		optică frontală
------------------	--	-----------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate		Fixare de bază: 1, E20964
------------------	--	---------------------------

		Șuruburi: 2 x M3 x 16
--	--	-----------------------

		#aibe elastice: 2
--	--	-------------------

		Piulițe: 2
--	--	------------

Observații

Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
------------	--	--

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A





Senzor de tip bariera emiator

OJS-00KG/FO/AS

Racord

