




Senzor reflexiv difuz

OJB-FPKG/SO/AS



1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 22
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200



Senzor reflexiv difuz

OJB-FPKG/SO/AS

Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Domeniu [mm]	1...600; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	60
Dimensiunile spotului de lumina se referă la	la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificări	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	854

Date mecanice	
Greutate [g]	27,3
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	35 x 11 x 24
Materiale	Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila	Sticlă
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic	da	

Accesorii	
Articole livrate	Șuruburi: 2
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2

Observații	
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Conector: 1 x M8; codificare: A



Senzor reflexiv difuz

OJB-FPKG/SO/AS

Racord



2 Teach

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

