




Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/SO/AS



1 Butoane fără funcție



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 19
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune	[m]	< 10
Diametrul maxim al spotului	[mm]	1000



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/SO/AS

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
--	--------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	1764

Date mecanice

Greutate [g]	26,75
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	35 x 11 x 24
Materiale	Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila	Sticlă
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate	Șuruburi: 2
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2

Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A





Senzor de tip bariera emiator

OJS-00KG/SO/AS

Racord

