


Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/SO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Butoane fără funcție

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 19
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
---------------------	----------



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/SO

Rază de acțiune	[m]	< 10
Diametrul maxim al spotului	[mm]	1000
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate		Șuruburi: 2
		#aibe elastice: 2
		Piulițe: 2


Observații

Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Racord



BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru