




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P



1: ilustratie (exemplu)
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Capsula		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Suprimare a fundalului
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	633
Iesiri		
Model electric		PNP
Funcții de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri

Raza de detectie

Domeniu	[mm]	1...50; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie)	[mm]	1...50
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie)	[mm]	3...50
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie)	[mm]	5...50
Domeniu reglare	[mm]	10...80
Distanța ajustabila		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	4
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare
Disponibil #i cu suprimarea fundalului		da

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3	
Date de proces IO-Link (ciclul)	functie	lungime bit
	valoare de proces	8
	stare dispozitiv	4
	informa#ii despre comutarea binară	1
Func#ii IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplica#iei; contor ore de func#ionare; contor cicluri comutare	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	535

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65; IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	757



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Aprobare UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	Numar certificare UL	E017
	UL numar fisier	E174191

Date mecanice		
Greutate	[g]	21,2
Capsula		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiale		Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.


Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²

Conector: 1 x M8; codificare: A




Racord



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

diagrame si grafice



a: Senzor


b: Obiect

c: Fundal

x: Distan#a senzor/obiect [mm]

y: Distan#a minimă obiect/fundal [mm]

Curbă precizie



x: Distan#a senzor/obiect [mm]

y: Distan#a minimă obiect/fundal [mm]

1 = Obiect negru (6 % Remisie) , fundal alb (90 % remisie)

2 = Obiect gri (18 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)

3 = Obiect alb (90 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)