




Senzor de tip bariera receptor

OJE-DPKG/SO/AS



Caracteristicile produsului		
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Bariera optica
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe baza de impulsuri
Protectie suprasarcina		da



Senzor de tip bariera receptor

OJE-DPKG/SO/AS

Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune [m]		< 10
Distanța ajustabilă		nu
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...60
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]		1152
Date mecanice		
Greutate [g]		15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		35 x 11 x 24
Materiale		ABS; SEPS
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

