


Amplificator fibră optică

OKF-FNKG



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	120
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului



Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65



Amplificator fibră optică

OKF-FNKG

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	529
Date mecanice		
Greutate	[g]	150
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	50 x 19 x 35
Materiale		PPO modificat
Aliniere lentila		optica laterala
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de functionare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Surubelniță
		Șuruburi: 2 x M4 x 25
		Saibe: 2
		#aibe elastice: 2
		Piulițe: 2
Observatii		
Observatii		Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera
		corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz
		Dark ON corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera
		corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrica		
Cablul: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Racord		



Culorile conectiei :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb