




Amplificator fibră optică

OKF-FPKG/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OK5008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	< 30; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	120
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da



Amplificator fibră optică

OKF-FPKG/10M

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	529

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	50 x 19 x 35
Materiale		PPO modificat
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurubelniță
	Șuruburi: 2 x M4 x 25
	Saibe: 2
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2



Observații

Observații	Light ON corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera
	corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz
	Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera
	corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb