




Senzor reflexiv difuz

OLB-FKOA



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz	
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	4
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Model electric	releu	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Solicitabilitate contact	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Domeniu	[mm]	1...800; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)



Senzor reflexiv difuz

OLB-FKOA

Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	80
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	255	

Date mecanice

Greutate [g]	171,5
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	75 x 27 x 62
Materiale	PA; PBT
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Conectare electrică

Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; acționare rapidă
--------------------	---


Observații

Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acționare rapidă



Senzor reflexiv difuz

OLB-FKOA

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

