



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0106

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	2
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660

Iesiri

Model electric		releu
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Solicitabilitate contact		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Rază de acțiune	[m]	< 8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
-----------------	-----	--------------------------------------



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Distanța ajustabila	da	
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificat	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x		