


Senzor de tip bariera emitor

OLSLOOKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5S700 + E21122

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Clasa protecție laser	2
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Protecție la supratensiune	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	675
Tip. pe viață [h]	50000

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

Raza de detecție

Emitator / receptor	Emita#or
---------------------	----------



Senzor de tip bariera emitor

OLSLOOKG/US-100

Rază de acțiune [m]	< 60
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm]	3
Diametrul maxim al spotului [mm]	150
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-10...50
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Clasa protecție laser	2	

Date mecanice

Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	75 x 27 x 62	
Materiale	PBT	
Material lentila	PMMA	

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

