


Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/VRG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0106

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	2
Clasa de protecție		II
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660

Iesiri

Model electric	releu
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Solicitabilitate contact	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FKOA/VRG

Frecvența de comutare AC	[Hz]	10
Frecvența de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Rază de acțiune	[m]	< 8
Distanță ajustabilă		da
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificat
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²

Racord

