




Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0102
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	3,5
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Model electric		releu



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Solicitabilitate contact	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frecventa de comutare AC [Hz]	10
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie	
Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	25...50; (în dependență de emițătorul utilizat)
Distanța ajustabila	da

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 65

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	271	

Date mecanice	
Greutate [g]	165
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificat
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu

Conectare electrică	
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida

Observații	
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Senzor de tip bariera receptor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă

diagrame si grafice

curba de crestere în exces

