

Senzor optic retro-reflexiv

OAR-FKOA/LS500L



1 comutator de selectie si potentiometru sub capac

Caracteristicile produsului

Carcasa rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC [Hz] 47...63

Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC

Consumul max. de energie [VA] 3,5

Clasa de protectie II

Iesiri

Model electric releu

Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (Programabil)

Solicitabilitate contact 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Frecventa de comutare AC [Hz] 10

Frecventa de comutare DC [Hz] 10

Protecție la scurtcircuit nu

Protectie suprasarcina nu

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m] 10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)

Distanța ajustabilă da

OA3505



Senzor optic retro-reflexiv

OAR-FKOA/LS500L

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65

Date mecanice

Greutate	[g]	326,586
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu

Accesorii


Articole livrate	Unghi de fixare
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



Racord

