




Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		leșirea funcției de control
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
leșirea funcției de control		da
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/US

Incarcarea de curent maxima [mA] in modul de iesire dual	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	300
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 50
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificat
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare Șurubelniță
------------------	--------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/US

Racord



2

leșirea funcției de control