



Senzor de tip bariera emitor

OLS-00KG/LS-400

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5S500 + E21122

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 22
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Protectie la supratensiune	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 25
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	2000
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

OL5040



Senzor de tip bariera emitor

OLS-OOKG/LS-400

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	75 x 27 x 62
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x 7/8"		