



Senzor de tip bariera receptor

OLE-FNKG/LS-400

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5E502 + E21122

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Protecție la supratensiune	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 25



Senzor de tip bariera receptor

OLE-FNKG/LS-400

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	75 x 27 x 62
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8" / M12; codificare: A



Racord

