


Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/T

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: OBF502

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Fixare pe șine DIN
2 Tastă reglare

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	leșirea funcției de control
-------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 35
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
leșirea funcției de control	da



Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/T

Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate	[V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării	[mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	500
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Funcție timp	[s]	0,002...0,09
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	0...1,2; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...70; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		\$3SGLWE
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
	Rezervă de operare	4 x LED, verde
Observații		
Observații	Light ON corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optică de tip bariera	
	corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optică de tip difuz	
	Dark ON corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optică de tip bariera	
	corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optică de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	


Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/T

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



violet leșirea funcției de control
 Culorile conecticii :
 BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru
 VT = violet

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

