


Amplificator fibră optică

OBF-FPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OBF502

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Fixare pe șine DIN
2 Tastă reglare

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri



Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Amplificator fibră optică

OBF-FPKG

Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Rază de acțiune		[m]	0...1; (Barieră optică)
Domeniu		[mm]	0...50; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabila		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...60
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni		[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		\$3SGLWE	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
		domeniu nesigur	1 x LED, roșu
Observații			
Observații		Light ON corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
		corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
		Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera	
		corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



Culorile conectării :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru