



Senzor optic retro-reflexiv

OLP-HPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5P500 + E21122

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 39
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660

Iesiri

Model electric		PNP
Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate	[V]	3,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	200



Senzor optic retro-reflexiv

OLP-HPKG/US-100

Frecvența de comutare DC [Hz]	50
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 66

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	75 x 27 x 62
Materiale	PBT
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor optic retro-reflexiv

OLP-HPKG/US-100

Racord

