


Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OBF500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Fixare pe șine DIN
 2 Tastă reglare
 Receptor în optică superioară
 Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da



Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/US-100

Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	0...1; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...50; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
Observații		
Observații	Light ON corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
	Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Amplificator fibră optică

OBF-FNKG/US-100

Racord

