


Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS-610

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OBF503

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Fixare pe șine DIN
2 Tastă reglare

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da



Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS-610

Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	0...1,2; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...70; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		ABS
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
Observații		
Observații	Light ON corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optică de tip bariera	
	corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optică de tip difuz	
	Dark ON corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optică de tip bariera	
	corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optică de tip difuz	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M8; codificare: A		
		

Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS-610

Racord

