




Senzor reflexiv difuz

OMT-FKOA/T/LS-500



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	24...240 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	6
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Tip. pe viata	[h]	50000
Temperatura de referinta pentru durata de viata	[°C]	25

Iesiri

Model electric	releu	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Solicitabilitate contact	3A / 250 V AC	
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit	nu	



Senzor reflexiv difuz


OMT-FKOA/T/LS-500

Funcție timp	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Raza de detecție		
Domeniu	[mm]	< 3500
Distanța ajustabilă		da
Timpi de răspuns		
Timp răspuns	[s]	< 10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...40
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	201
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	73 x 45 x 49
Materiale		ABS fibra de sticla armata
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat



Racord

