


Amplificator fibră optică

OMF-FKOW/T/LS-500



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Frecvența AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	24...240 AC/DC
Consum de energie	[mA]	26
Consumul max. de energie	[VA]	6
Clasa de protecție		II
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de undă	[nm]	660
Tip. pe viață	[h]	100000
Temperatura de referință pentru durata de viață	[°C]	25

Iesiri

Model electric	releu	
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Solicitabilitate contact	3A / 250 V AC	
Frecvența de comutare AC	[Hz]	10
Frecvența de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit	nu	
Funcție timp	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Amplificator fibră optică

OMF-FKOW/T/LS-500

Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	< 0,6; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	< 175; (în operare cu taste)
Distanța ajustabilă		da
Timp de răspuns		
Timp răspuns	[s]	< 10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...40
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	204
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	73 x 45 x 49
Materiale		ABS fibra de sticla armata
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat



Racord

