



Senzor optic retro-reflexiv

OPR-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OA0104 sau OA0105

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	35...250 AC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Funcții de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	7,5
Curent de scurgere Max.	[mA]	6
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	15
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu



Senzor optic retro-reflexiv

OPR-FBOW

Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	86 x 28 x 142
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ²		
Racord		

