



Senzor de tip bariera receptor

OCE-CPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5E500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor de tip bariera receptor


OCE-CPKG/US-100

Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune [m]		< 20
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-40...60
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		49 x 15 x 42
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	functie	1 x LED, galben iluminare intermitenta
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Senzor de tip bariera receptor

OCE-CPKG/US-100

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

