



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	12; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecventa de comutare DC [Hz]	80
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	< 1300; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabila	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 65

OP5010



Senzor reflexiv difuz

OPT-FPKG

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Materiale	PPO modificat	
Material lentila	Sticlă	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm²		
Racord		

