


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OCH-CPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5H500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	40; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1500
Protectie la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OCH-CPKG/US-100

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Domeniu [mm]	20...250; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Distanța ajustabila	da	
Diametrul maxim al spotului [mm]	12,5	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...60	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	49 x 15 x 42	
Materiale	Zinc turnat sub presiune	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	funcție	1 x LED, galben iluminare intermitenta
Accesorii		
Articole livrate	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OCH-CPKG/US-100

Racord




Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru

diagrame si grafice

Curbă precizie



x: Distan#a senzor/obiect [mm]

y: Distan#a minimă obiect/fundal [mm]

1 = Obiect negru (6 % Remisie) , fundal alb (90 % remisie)

2 = Obiect gri (18 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)

3 = Obiect alb (90 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)

Indicații : domeniu % = setarea in % din domeniu