




Senzor optic retro-reflexiv

ORR/ORT-V/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OR0004

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,3...1; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Domeniu [mm]	< 200; (Hartie alba 200 x 200 mm)

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protectie	IP 67



Senzor optic retro-reflexiv

ORR/ORT-V/10m

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Materiale	PPO modificat	
Aliniere lentila	optica laterala	
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20212	
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrica		
Cablul: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Racord		



1 = Emitator
 2 = Receptor
 Culoarele conectiei :
 RD = roșu
 WH = alb
 screen = Ecran