

OSP-FBOA



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunța în prealabil! — RO-RO — OS0033-00 — 13.04.2023 — 



Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FBOA

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	6; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	302

Date mecanice

Greutate	[g]	277,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Conectare electrică

Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
--------------------	---

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210
	Șurubelniță

Observații

Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.



Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FBOA

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5

Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida