




Senzor reflexiv difuz

OSN-FBOA/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Senzor cu reflexie difuza pentru distante scurte
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	10,5
Curent sarcină minim	[mA]	15
Curent de scurgere Max.	[mA]	6
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)



Senzor reflexiv difuz

OSN-FBOA/T

Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Funcție timp	[s]	0,01...5

Raza de detecție

Domeniu	[mm]	< 220; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Senzor cu reflexie difuza pentru distanțe scurte		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate		Unghi de fixare
		Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm

Racord

