


Senzor de tip bariera receptor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Specific clientului



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Capsula	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	16
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	860

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 15
Distanța ajustabilă	nu



Senzor de tip bariera receptor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...80
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	961
Date mecanice		
Greutate	[g]	78
Capsula		rectangular
Dimensiuni	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Material lentila		PEI
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		piulita de blocare: 1, Oțel inox
Observații		
Observații		
Indicații		Specific clientului
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor de tip bariera receptor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Racord

