


Senzor de tip bariera receptor

OSE-FPKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OS5013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor de tip bariera receptor

OSE-FPKG/T

Funcție timp	[s]	0,01...5	
Raza de detectie			
Emitator / receptor		Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 20	
Distanța ajustabila		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		Clasa B
	EN 55011		
Date mecanice			
Greutate	[g]	0,276	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95	
Materiale		PPO modificat	
Material lentila		Sticlă	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
Accesorii			
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210 Șurubelniță		
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		
Conectare electrică			
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5			
Racord			

