


Senzor reflexiv difuz

OSN-FPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Senzor cu reflexie difuza pentru distante scurte
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OSN-FPKG

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Domeniu [mm]	< 220; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Senzor cu reflexie difuza pentru distante scurte	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate [g]	0,27	
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	80 x 28 x 95	
Materiale	PPO modificat	
Material lentila	Sticlă	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210 Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

